


Specifikáció


Pontosság	EN ISO 3650 (incl. 0,1-0,49 mm)
Szállítva	Műanyag tartóban: 0,1-500 mm Fadobozban: 600-1000 mm

Suffix No. (-XXX)
for Selecting Certificate Provided


Suffix No.	Grade	Calibration Certificate	
		Inspection Certificate	JCSS
-016	K	○	○
-021	0	○	—
-026	0	○	○
-031	1	○	—
-036	1	○	○
-041	2	○	—
-046	2	○	○



Névleges hossz: 0.1 mm - 5.5 mm




Névleges hossz: 6 mm - 10 mm



Névleges hossz: 10.3 mm - 100 mm

125 mm - 1000 mm (5° - 20°)



Névleges hossz: 125 - 1000 mm



Kerámia egyedi mérőhasábok

Metrikus mérőhasábok ≤ 500 mm

Példa:

ISO szabvány, méret 0,5mm, 1-es osztály, JCSS kalibrálási bizonyítvány; 613506-036.



Kalibrálási
bizonyítvány



Gyári
bizonyítvánnyal

Hossz [mm]	No.	Hossz [mm]	No.	Hossz [mm]	No.
0,5	613506	1,39	613599	17	613627
0,991	613551	1,4	613600	17,5	613657
0,992	613552	1,41	613601	17,6	613854
0,993	613553	1,42	613602	18	613628
0,994	613554	1,43	613603	18,5	613658
0,995	613555	1,44	613604	19	613629
0,996	613556	1,45	613605	19,5	613659
0,997	613557	1,46	613606	20	613672
0,998	613558	1,47	613607	20,2	613855
0,999	613559	1,48	613608	20,5	613660
1	613611	1,49	613609	21	613631
1,0005	613520	1,5	613641	21,5	613661
1,01	613561	1,6	613516	22	613632
1,02	613562	1,7	613517	22,5	613662
1,03	613563	1,8	613518	22,8	613856
1,04	613564	1,9	613519	23	613633
1,05	613565	2	613612	23,5	613663
1,06	613566	2,5	613642	24	613634
1,07	613567	3	613613	25	613635
1,08	613568	3,5	613643	25,25	613754
1,09	613569	4	613614	30	613673
1,1	613570	4,5	613644	35	613755
1,11	613571	5	613615	40	613674
1,12	613572	5,1	613850	41,3	613857
1,13	613573	5,5	613645	45	613756
1,14	613574	6	613616	50	613675
1,15	613575	6,5	613646	60	613676
1,16	613576	7	613617	70	613677
1,17	613577	7,5	613647	75	613801
1,18	613578	7,7	613851	80	613678
1,19	613579	8	613618	90	613679
1,2	613580	8,5	613648	100	613681
1,21	613581	9	613619	125	613802
1,22	613582	9,5	613649	131,4	613858
1,23	613583	10	613671	150	613803
1,24	613584	10,3	613852	175	613804
1,25	613585	10,5	613650	200	613682
1,26	613586	11	613621	250	613805
1,27	613587	11,5	613651	300	613683
1,28	613588	12	613622	400	613684
1,29	613589	12,5	613652	500	613685
1,3	613590	12,9	613853	1.001	613521
1,31	613591	13	613623	1.002	613522
1,32	613592	13,5	613653	1.003	613523
1,33	613593	14	613624	1.004	613524
1,34	613594	14,5	613654	1.005	613525
1,35	613595	15	613625	1.006	613526
1,36	613596	15,5	613655	1.007	613527
1,37	613597	16	613626	1.008	613528
1,38	613598	16,5	613656	1.009	613529

Árak tekintetében kérem használja az on-line katalógusunkat.