

**Artikelnummer:** 154067

**Kurzbeschreibung:** Weegbrug platformweegschaal serie PT 315, Capaciteit 3000 kg, zonder Displayunit, geen ijkgoedkeuring



**Langbeschreibung:** Weegbrug platformweegschaal serie PT 115 en 315, met of zonder display, div. laadvermogens: De weegbruggen van de PT 115 en 315 serie zijn stabiele, hoogwaardige weegschalen die door hun robuuste constructie en hoge draagvermogen uitstekend geschikt zijn voor gebruik in de industrie. Ze zijn uitgerust met een grote stalen brug met een geribbeld oppervlak voor extra ondersteuning, in hoogte verstelbare poten inclusief voetschroeven en een ca. 3 meter lange afgeschermdde weegstaafkabel. Voor deze weegbruggen zijn optionele laad- en loskleppen beschikbaar voor het eenvoudig laden en lossen. Wij bieden u beide modelvarianten naar keuze met of zonder ijkbaar afleesapparaat aan. Het beschikt over een robuuste ABS-behuizing, een helder en programmeerbaar display en een RS-232-interface voor directe verbinding met computer en printer. Snel en eenvoudig configureerbaar. **Meer details:-** Bijzonder robuuste en veerkrachtige weegbrug of weegbrug of weegplateauweegschaal- Ideaal voor gebruik in de industrie- Incl. stalen brug met geribbeld oppervlak voor een optimale houvastIn hoogte verstelbare poten met voetschroeven- Afgeschermdde kabel voor de meetcel- Optioneel met laad- en losperron- Naar keuze uitgerust met of zonder ijkbaar, robuust en veelzijdig uitleesapparaat- Laadvermogen model PT 115: 1000 kg, in de modelvariant met afleesapparaat met ijkbare afleesinrichting 1500 kg.- Laadvermogen model PT 315: 3000 kg

