



Klemmprüfspitzen

KLEPS 064 PCH



Produkt	KLEPS 064 PCH
Beschreibung	Das geringe Gewicht und die kompakte Bauform erlauben den Einsatz an sehr kleinen Bauelementen (Pins und Drähte bis 1 mm Durchmesser). Steckbar mit MKL(m)- und MAL(m)- Messleitungen
Betriebsanleitung	BA002
Artikel-Nr. / *Farbe	9742011xx  Au
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederter Stift Ø 0,64 mm
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	CAT I
Werkstoff-Kontaktbuchse	Kontakthaken: Kupfer - Beryllium Stift: Phosphor - Bronze
Klemmart	Kontakthaken
Klemmbereich	1 mm
Norm	IEC 61010

0,64 mm System

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C
Stand: 10.01.2019