

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## LED Arbeitslampe Thorsman 55W 6800LM/ IP54/ IK08/ Steckd + USB A+C 2,4A, dimmbar

IMT47272

EAN Code : 3606482183919

### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktserie	Thorsman Worklights
Produkt oder Komponententyp	Arbeitslampe
Geräteanwendung	Beleuchtung
Lichtquelle	LED 55 W

### Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220 - 240 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50 - 60 Hz
Betriebsleistung in W	55 W
Ausgangsspannung	5 V, 2,4 A
Steckerpol-Konfiguration	2-polig +E
Steckernorm	Schuko/FR
Anzahl Steckdosen	1 2P + E, Schuko
Lichtfluss	6800 lm
Lampenlebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	Ra=80
Farbtemperatur	4000 K
Gehäusematerial	PC + rubber
Höhe	290 mm
Breite	280 mm
Tiefe	82 mm
Produktgewicht	2,6 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP54
Schutzart (IK)	IK08

---

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C
---------------------------------	-------------

## Verpackungseinheiten

---

VPE 1 Art	PCE
-----------	-----

---

VPE 1 Menge	1
-------------	---

---

VPE 1 Höhe	13,8 cm
------------	---------

---

VPE 1 Breite	35 cm
--------------	-------

---

VPE 1 Länge	30 cm
-------------	-------

---

VPE 1 Gewicht	3,06 kg
---------------	---------

---

VPE 2 Art	S04
-----------	-----

---

VPE 2 Menge	2
-------------	---

---

VPE 2 Höhe	30 cm
------------	-------

---

VPE 2 Breite	40 cm
--------------	-------

---

VPE 2 Länge	60 cm
-------------	-------

---

VPE 2 Gewicht	6,88 kg
---------------	---------

---

VPE 3 Art	P12
-----------	-----

---

VPE 3 Menge	24
-------------	----

---

VPE 3 Höhe	105 cm
------------	--------

---

VPE 3 Breite	80 cm
--------------	-------

---

VPE 3 Länge	120 cm
-------------	--------

---

VPE 3 Gewicht	94,56 kg
---------------	----------

## Nachhaltigkeit

---

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
------------------	-----------------------------------

---

EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
--------------------	--

---

Quecksilberfrei	Ja
-----------------	----

---

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
---------------------------------	--------------------

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)