

## Befestigen und Verbinden Fixer et lier

07.2005

### Montagesockel für Kabelbinder, aus Nylon 6/6, weiss

### Socles de montage pour des attaches de câbles, en nylon 6/6, blanc

ELBRO-No	E-No	Abmessungen Dimensions mm	für Binderbreite pour largeur de l'attache	VE UE	MR RQ	Preis / VE Prix / UE Fr. (exkl. MWST/TVA)
----------	------	---------------------------------	--	----------	----------	---

### Montagesockel selbstklebend

### Socle de montage autocollant

120 C	120 097 114	27 x 27	2,4...4,8 mm	100	①	16.50
121 C	120 097 104	19 x 19	2,4...3,6 mm	100	①	15.00

### Montagesockel schraubbar

### Socle de montage à visser

122 C	120 097 004	27 x 27	2,4...4,8 mm	100	①	16.00
-------	-------------	---------	--------------	-----	---	-------

### Montagesockel in Dübelform, 6 x 40 mm

### Socle de montage en forme de tampon, 6 x 40 mm

VKKL	beantragt/proposé	-	< 9 mm	50	M	22.00
------	-------------------	---	--------	----	---	-------



120 C - 122 C

①



VKKL

### Spannwerkzeuge für Kabelbinder

### Outils de serrage pour des attaches de câbles

Für gleichmässiges Spannen und Abschneiden der Binder mit einstellbarer Zugkraft.

Pour la coupe et un serrage réglable et régulier des attaches.

### Typ WIT 3A / WIT 3C

### Type WIT 3A / WIT 3C

WIT3A	983 224 149	2,2...4,8 mm		1	①	30.00
WIT3C	983 224 159	< 13 mm		1	①	49.00



WIT 3A / WIT 3C

①

### Kabelbriden schraubbar

### Brides de câble à visser


Ideal für den Maschinen- und Apparatebau.

Idéal pour la construction de machines et d'appareils.

- Nylon 6/6 (natur) nach MIL
- Selbstverlöschend nach UL94V-2
- Widerstandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien
- Schraubbar
- Temperatur -85...+93 °C

- Nylon 6/6 (nature) selon MIL
- Autoextinguible selon UL94V-2
- Résistant à un grand nombre de produits chimiques
- A visser
- Température -85...+93 °C

ELBRO-No	D	D1	E	T	Breite Largeur	H	X	VE UE	MR RQ	Preis / VE Prix / UE Fr. (exkl. MWST/TVA)
L31	3,1	2,9	8,2	1,2	9,5	5,1	5,5	100	M	5.60
L47	4,7	4,3	9,6	1,2	9,5	5,1	5,5	100	M	5.70
L63	6,3	5,9	10,3	1,2	9,5	5,1	5,5	100	M	5.90
L79	7,9	7,5	11,2	1,2	9,5	5,1	5,5	100	M	6.00
L95	9,5	9,1	11,9	1,2	9,5	5,1	5,5	100	M	6.90
L111	11,1	10,7	13,1	1,2	9,5	5,1	5,5	100	M	7.30
L127	12,7	12,2	13,9	1,2	9,5	5,1	5,5	100	M	7.60



L31-L127

① Ein Preisvergleich lohnt sich:  
Lassen Sie sich unser attraktives,  
mengenabhängiges Angebot  
unterbreiten!

① Une comparaison de prix vaut  
certainement la peine:  
Acceptez donc d'examiner notre  
offre attractive, en fonction des  
quantités!