

PRODUKTDATENBLATT ST 111 LONGLIFE

Starters for single operation at 230 V AC (ST 111, ST 171, ST 173) | Starter für Einzelschaltung an 230 V AC



Produkteigenschaften

- Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20...+80 °C



TECHNISCHE DATEN**Elektrische Daten**

Nennleistung	65,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Maße & Gewicht

Durchmesser	21,5 mm
Produktgewicht	6,58 g

Lebensdauer

Nennlebensdauer	0 relevant
-----------------	------------

Zusätzliche Produktdaten

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Anmerkung zum Produkt	Nicht geeignet für L 70 W / Starter sind in zwei verschiedenen Designs mit identischen technischen Eigenschaften erhältlich

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	ST 111LL/220-24
---------------	-----------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	40.30 mm
Höhe	21,5 mm
Breite	21.50 mm

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300854045	Unverpackt 1	37 mm x 19 mm x 21 mm	6.58 g	0.01 dm ³
4050300797861	Tray 25	111 mm x 41 mm x 111 mm	180.50 g	0.51 dm ³
4050300797878	Versandschachtel 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	3009.00 g	9.22 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.