

Poignée simple en Inox avec taraudage, 0 degrés

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Inserts : Inox 1.4305.

Boule : plastique noir.

Finition :

Pièces en Inox naturelles.

Boule polie.

Nota :

Les poignées simples s'utilisent pour des applications de serrage ou de simple remplacement.

L'espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.

Aperçu des articles

Référence	Type de filetage	Forme	Taille	X	T	D	D1	D2	H	H2	A
K1444.2082	taraudage	0°	1	M8	18	24	10	25	40	32,5	88,1
K1444.2102	taraudage	0°	1	M10	18	24	10	25	40	32,5	88,1
K1444.21012	taraudage	0°	2	M10	20	28	12	32	46	36,5	104
K1444.2122	taraudage	0°	2	M12	20	28	12	32	46	36,5	104
K1444.2162	taraudage	0°	3	M16	23	33	13	32	52	41	126,5
K1444.2202	taraudage	0°	4	M20	26	41	13	32	61	49	128,5