


# PRODUKTDATENBLATT

## VKS KN

TOPLINE ●●●

Form 1



- Optimal in Kehl­nähten
- Dekoratives Schliffbild
- Hohe Lebensdauer

Vlies-Kompaktscheibe für die Bearbeitung in engen Stellen und Kehl­nähten. Härtegrad: 3/4 medium; 6/7 hart.



Optimale Drehzahl 3.600-4.000 U/min



Typenbezeichnung	VKS KN
Artikelbezeichnung 1	Vlieskompaktscheibe
Artikel-Nr.	305972
GTIN	4011890096772
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,037 kg
Produktabmessung	150 x 3,2 x 25,40
Durchmesser 1	150 mm
Stärke	3,2 mm
Bohrung	25,40 mm
Form Langversion	Schleifscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 1
Körnung Vlies	6A-medium
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
maximale Drehzahl	7500 U/min
optimale Drehzahl	5600 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK07
Produktkategorie-Text	PW
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890121276
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	160 mm
Breite Verpackung	160 mm
Höhe Verpackung	75 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,372 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	IT