

FL 70 Premium-Liner SP Selection PRO

Technik in Höchstform



TECHNISCHE DATEN	FL 70 PREMIUM-LINER SP	EIGENSCHAFTEN
Selbstnivellierbereich	± 3°	<ul style="list-style-type: none"> · 5 Laserkreuze · 4 vertikale Linien im 90°-Winkel zueinander · 360°-Horizontallinie · Laserkreuz an der Decke · Lotpunkt zum Boden · Selbstnivellierfunktion kann ausgeschaltet werden · Einsatz mit Empfänger FR 55 zur Verlängerung des Arbeitsbereiches auf 80 m · Fernbedienung · Verstellbarer 360°-Teilkreis · Seitenfeintrieb zur optimalen Ausrichtung des Gerätes · Optisches und akustisches Signal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches · Integriertes Bodenstativ · 5/8"-Anschluss für Baustativ
Genauigkeit	± 1 mm / 10 m	
Arbeitsbereich ohne Empfänger	30 m* (Radius)	
Arbeitsbereich mit Empfänger	200 m	
Stromversorgung	Li-Ion	
Betriebsdauer / Akkus	6 – 14 h je nach Anzahl der geschalteten Laserdioden	
Staub- / Wasserschutz	IP 54	
Laserdiode	635 nm	
Laserklasse	2	
Temperaturbereich	-10 °C bis +45 °C	
	* abhängig von Lichtverhältnissen	

LIEFERUMFANG
FL 70 PREMIUM-LINER SP OHNE FR 55
ARTIKEL-NR. 582010
<ul style="list-style-type: none"> · Bodenstativ + Adapter · Fernbedienung zur Neigungseinstellung · Li-Ion-Akku und Ladegerät · Magnetische Zieltafel · Laserbrille · Batteriefach für Alkalinebatterien · Kunststoffkoffer