


4024 Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

Eigenschaften

- Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
- Verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
- Stufentiefe 80 mm. Vorderkante mit Holm bündig.
- Eloxierte Holme verhindern schmutzige Hände durch Aluminiumabrieb.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- Mit Holm verpresste, extra große Leiterschuhe.
- Stabile Stahl-Scharniere.



4024 Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

STUFENZAHL	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
HOLM (CA. MM)	55	55	55	55	55	55
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	80	80	80	80	80	80
LÄNGE (CA. M)	0.78	1.03	1.28	1.53	1.79	2.02
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.19	0.42	0.65	0.88	1.12	1.34
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	1.69	1.92	2.15	2.38	2.62	2.84
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.19	2.42	2.65	2.88	3.12	3.34
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	0.7	0.9	1.15	1.38	1.61	1.84
GESAMTBREITE (CA. MM)	410	435	460	485	510	540
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	340	340	340	340	340	340
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	0.75	0.9	1.1	1.3	1.5	1.65
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	3.6	4.5	5.5	6.7	8	8.8
GEWICHT (CA. KG)	3.6	4.5	5.5	6.7	8	8.8
BEST.-NR.	402406	402408	402410	402412	402414	402416