

6011 Sprossenanlegeleiter

Eigenschaften

Leiterinnenbreite 370 mm.

Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.

Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.


Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.

Bis Größe 10 mit stabilen Aussteifungsstreben am Antritt.

Bis Größe 10 mit verschraubten, leicht auswechselbaren Leiterfüßen.

Ab Größe 12 mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum).

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.



6011 Sprossenanlegeleiter

SPROSSENANZAHL	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
HOLM (CA. MM)	60	60	60	60	60	60	60	66	71	71	71
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SPROSSENABSTAND (CA. MM)	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
LÄNGE (CA. M)	1.88	2.16	2.44	2.72	3	3.56	4.12	4.68	5.24	5.8	6.36
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.82	1.09	1.36	1.63	1.9	2.44	2.98	3.52	4.06	4.6	5.14
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.32	2.59	2.86	3.13	3.4	3.94	4.48	5.02	5.56	6.1	6.64
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.82	3.09	3.36	3.63	3.9	4.44	4.98	5.52	6.06	6.6	7.14
GESAMTBREITE (CA. MM)	425	425	425	425	425	962	962	1041	1041	1142	1142
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	-	-	-	-	-	425	425	425	425	425	425
LEITERINNENBREITE (CA. MM)	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	3.3	3.8	4.2	4.6	5.2	7.3	8.3	9.7	11.2	12.5	13.6
GEWICHT (CA. KG)	3.32	3.78	4.24	4.58	5.24	7.3	8.3	9.7	11.7	12.5	13.6
BEST.-NR.	601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	601118	601120	601122