



POPULAR

Modell	Länge	Bandbreite
PP 3	3 m	13 mm
PP 5	5 m	19 mm
PP 8	8 m	25 mm

Technische Details:

Artikelbezeichnung	Rollbandmaß
Skalierung	mm
EG-Genauigkeitsklasse	II
Material Band	Stahl
Oberfläche Band	matt lackiert, gelb
Endhaken	Stahl beschichtet, gleitend
Bandstopp	Bremse, 2-teilig
Nieten für Endhaken	2
Einzugsdämpfung Endhaken	Stoßdämpfer
Verstärkungsplatte	rostfreier Stahl
Material Gehäuse	ABS/TPE
Farbe Gehäuse	rot/schwarz
Gürtelclip	Kunststoff, abnehmbar

EIGENSCHAFTEN:

- Bruchsicheres 2-K-Kunststoff-Gehäuse
- Sichere Handhabung durch rutschfeste Oberfläche und ergonomisches Design
- Exakte 2-teilige Bandbremse für präzise Innenmessungen
- Stoßdämpfersystem für schonenden Bandstopp
- Dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang
- Robuster ABS-Gürtelclip für sicheren Halt