

**Artikelnummer:** 123860

**Kurzbeschreibung:** Basis-legbordstelling Orion Plus, B 1000 x D 400 x H 2500 mm

**Langbeschreibung:** Legbordstelling Orion Plus, breedte 1000 mm, hoogte 2500 mm, diepte 300 tot 600 mm: Deze insteekstelling Orion Plus heeft 6 legborden met een breedte van 1000 mm en een hoogte van 2500 mm. Daarbij krijgt u de insteekstelling Orion Plus met een diepte van 300 tot 600 mm. De verzinkte insteekstelling Orion Plus is aan een zijde bruikbaar en ook nadien naar wens op eender welk moment uitbreidbaar. De insteekstelling Orion Plus is als basis- of aanbouwelement in deze uitvoering 1000 mm breed of 2500 mm hoog. U kiest de insteekstelling Orion Plus met een diepte van 300 mm, 400 mm, 500 mm of 600 mm. De zes legborden waarmee de insteekstelling is uitgerust, dragen elk bij gelijkmatig verdeelde last tot 125 kg. De legborden zijn ook met een afstand van 25 mm in hoogte verstelbaar. De insteekstelling is dankzij een eenvoudig steeksysteem zeer snel en eenvoudig op te bouwen. Meer details: Uitvoering verzinkt Gebruik aan een zijde Vakbelasting tot 125 kg Belasting per stellingdeel: 1000 kg Legborden per 25 mm in hoogte verstelbaar Snelle steekmontage Uitbreidbaar naar wens - ook naderhand Incl. 6 legborden/stellingdeel Afmetingen: b 1000 mm x h 2500 mm Diepte: 300 mm, 400 mm, 500 mm of 600 mm Buitenafmetingen: Basisstelling: nominale breedte + 60 mm Aanbouwstelling: nominale breedte + 10 mm Bord: borddiepte + 35 mm Veiligheid: Stellingen met een grotere hoogte-diepteverhouding dan 5:1 moeten worden beveiligd tegen het kantelen (DGUV-richtlijn 108-007).

