

# IQS-Steckanschlüsse - Mini



<b>Y-Steckverbindungen (auch reduzierend)</b>				<b>Mini</b>	
Typ	D	D <sub>1</sub>	Typ	D	D <sub>1</sub>
IQSMY 30	3	3	IQSMY 6040	6	4 <i>reduziert</i>
IQSMY 4030	4	3 <i>reduziert</i>	IQSMY 60	6	6
IQSMY 40	4	4			



<b>X-Steckverbindungen</b>		<b>Mini</b>
Typ	D	
IQSMX 30	3	
IQSMX 40	4	
IQSMX 60	6	



<b>Steckverbindungen reduzierend mit Stecknippel</b>			<b>Mini</b>
Typ	D	D <sub>1</sub>	
IQSM 40H30	4	3	
IQSM 60H40	6	4	



<b>L-Steckverbindungen mit Stecknippel</b>			<b>Mini</b>
Typ	D	D <sub>1</sub>	
IQSML 30H	3	3	
IQSML 40H	4	4	
IQSML 60H	6	6	



<b>Y-Steckverbindungen mit Stecknippel (auch reduzierend)</b>				<b>Mini</b>	
Typ	D	D <sub>1</sub>	Typ	D	D <sub>1</sub>
IQSMY 30H	3	3	IQSMY 60H40	6	4 <i>reduziert</i>
IQSMY 40H30	4	3 <i>reduziert</i>	IQSMY 60H	6	6
IQSMY 40H	4	4			



<b>Stopfen zum Verschließen von Steckanschlüssen</b>				<b>Standard / Mini</b>	
Typ	D	Typ	D	Typ	D
IQSMC 30H	3	IQSC 80H	8	IQSC 140H	14
IQSC 40H	4	IQSC 100H	10	IQSC 160H	16
IQSC 60H	6	IQSC 120H	12		



<b>Steckkappen zum Verschließen von Schlauchleitungen</b>				<b>Standard / Mini</b>	
Typ	D	Typ	D	Typ	D
IQSMC 30*	3	IQSC 80	8		
IQSC 40	4	IQSC 100	10		
IQSC 60	6	IQSC 120	12		

\* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkörper aus PBT



Direktmontagezylinder auf Seite 866



ISO 6432 Kleinzylinder ab Seite 830



**FESTO**  
Rundzylinder finden Sie in unserem [Online-Shop](#)



Parallelgreifer auf Seite 877



PU-, PA-, PTFE- und PE-Schläuche ab Seite 368



Mini-Kugelhähne ab Seite 502



Inline Druckregler, Filter und Öler ab Seite 626



Magnetventile Eco-Line ab Seite 718

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.