

**Artikelnummer:** 120797

**Kurzbeschreibung:** Fachbodenregal SSI Schäfer R3000, Anbauregal, 5 verzinkte Böden, B 1025 x H 2278 mm

**Langbeschreibung:** Das Fachbodenregal SSI Schäfer R3000 erlaubt mit 5 Böden ein wirtschaftliches Lagern. Dank der Grund- und Anbaumodule in verschiedenen Ausführungen lässt sich jedes Regalsystem bedarfsgerecht an Ihren Lagerbedarf anpassen.

Mit dem Fachbodenregal R3000 von SSI Schäfer erhalten Einkäufer ein Anbauregal für verschiedenste Anwendungen mit hohen Feldbelastungen. Die im Lieferumfang enthaltenen 5/6/7 verzinkten Böden sind mit unterschiedlicher Belastbarkeit (100 kg) erhältlich. Erfolgt die Verwendung mit Kreuzverbänden, kann die maximale Belastbarkeit eines Grundregals sogar auf 1500 kg je Feld gesteigert werden.

Das robuste Regal ermöglicht ein schnelles und wirtschaftliches Lagern und eignet sich zum Beispiel für Ordner, Kästen und Kartons sowie Kleidung, oder auch schwere und sperrige Teile in der Industrie. Verschiedene Ausführungen der Regaltiefe, die schraubenlose Montage sowie die Flexibilität des Stecksystems erlauben eine individuelle Gestaltung des Lagerkonzeptes in ebenerdiger Bauweise - frei nach Verwendungszweck. Die nachträgliche Erweiterbarkeit mit Anbaufeldern und die Verstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 53 mm bringen Sie in die Lage schnell auf sich ändernde Lagergegebenheiten reagieren zu können. Mit diesen Eigenschaften entspricht das Produkt den hohen Anforderungen einer modernen Lagerwirtschaft für Waren oder Betriebsmittel.



Weitere Details:

Regalkonstruktion mit Grundfeldern für ebenerdige Bauweise  
Flexible Lagerung: leichte und schwere, kleinvolumige bis sperrige Güter  
5 Lagerebenen, wählbare Belastbarkeit  
Beliebige Erweiterbarkeit dank cleverem Stecksystem  
Kostengünstige, stabile Ausführung für anspruchsvolle Einsatzzwecke  
Umfangreiche Auswahl an Zubehör für individuelle Anpassung  
Euro-Mass-Modularität und GS-Prüfzeichen

Stecksystem:

Jedes Grundfeld kann mit Anbaufeldern gleicher Tiefe erweitert werden  
Schraubenlose Montage von Regalrahmen und Systembauteilen  
Konische Nuten auf Stirnseiten für das spielfreie Einhängen von Trägertaschen und Kreuzverbänden  
Nockenausprägungen auf Breitseiten zum Einhängen von Fachböden  
Passgenaue Höhenverstellung der Ebenen im Raster von 53 mm  
Inkl. Unterlegplatten zum Bodenausgleich, Abschlusskappen, Bodenbefestigung  
Material: verzinktes Stahlblech  
Ausführung Böden: 5/6/7 Stück, verzinkt  
Fachlast: 100 kg  
Feldlast: 500 kg  
Regalbreite: 1025 mm (Anbauregal)  
Regaltiefe: 300 - 800 mm

**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4052941929786