


Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

Intact Activ-Power AGM Batterie - AP-AGM240

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	240 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	1200 A (EN)
Gewicht Weight	72 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure- festgelegt in Glasvlies diluted sulphuric acid- fixed in glass mat
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28+/-0,01 Kg/l (25°C)
Bodenleiste Hold down	keine
Abmessungen Measurements	LxBxH: 518x276x242 mm
Layout	Schaltung 3 
Ausführung 1 Design	Schwarzer Kasten aus PP, schwarzer Deckel, Ventil-Stopfen black PP box, black cover, vent plug
Ausführung 2 Technology	AGM, verschlossen und absolut wartungsfrei
Separator	Glasvlies-Separator, Elektrolyt in Vlies festgelegt glass fiber separator, electrolyte fixed in glass fiber
Polausführung Terminal Type	A
Entgasung Degassing	extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination glass fiber separator, electrolyte fixed in glass fiber
Einsatzgebiet Application	PKW-LKW-Landmaschinen- Boote-Rollstühle- Car Audio Vehicles, boats, wheelchairs, car audio
Auslieferungszustand Delivery status	gefüllt und geladen

