

ROLINE Console 19", 1 UH, 43 cm (17") TFT (16:9), DVI-I, USB et PS/2, F

Numéro d'article	26.50.0304
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	26.50.0304
EAN (pièce unique)	7611990916191



La solution pour l'administration des serveurs.

- La console 19" ROLINE offre les fonctions combinées d'un clavier, d'un touchpad et d'un écran TFT de 43 cm dans un boîtier 1UH pour la mise en place dans une armoire réseau
- Les glissières télescopiques avec technologie Dual-Rail permettent une utilisation séparée du clavier et de l'écran. L'écran peut ainsi rester ouvert alors que la porte de l'armoire réseau est fermée, ce qui permet par exemple de continuer à surveiller les données.
- Profondeur de 63 à 90 cm
- Clavier avec large surface d'appui
- Clavier français

Donnés écran:

- Matrice active TFT 43 cm
- Résolution maximale: 1920 x 1080 Pixel
- Fréquence de synchronisation: jusqu'à 80 kHz
- Contraste: 400:1
- Luminosité: 250cd/m²

Switches KVM recommandés:

- 14.01.3224 ROLINE Switch KVM 19", 1 Utilisateur - 8 PC, USB et

14.01.3225 ROLINE Switch KVM 19", 1 Utilisateur - 16 PC, USB et PS/2

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Support 19"/-10"
Types de produits	Console
Couleur	noir
Comprend	Console, glissières avec accessoires, câble KVM (1,8m, HDDB-15 / VGA + 2x PS/2), câble DVI (DVI-D) , câble USB, prise d'alimentation, mode d'emploi sur CD, guide d'installation rapide, clé, visserie
Éléments 19" nécessaires au montage	2
Hauteur nécessaire	1 UH