

fetra Handwagen

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 1145 x 545 mm, Plattform aus Holz, Aufbau Gitterrost, Geländer, Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 2 Räder, mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 118676

fetra Handwagen

Traglast 400 kg

Handwagen

- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1145 x 545 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau Gitterrost, Geländer
- 1-Achs-Drehschemel-Lenkung
- Deichsel verschraubt
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Räder
- mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Radanordnung parallel
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Lenkstange	ja
Wagentyp	Handwagen	Deichsel	verschraubt
Traglast	400 kg	Ladefläche LxB	1145 x 545 mm

Aufbauten	Gitterrost, Geländer	Euronorm	nein
Ladeflächenlänge	1145 mm	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Ladeflächenbreite	545 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Material Plattform	Holz	Bereifung	Luft
Material Gestell	Stahl	Material Felge	Stahlblech
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Radanordnung	parallel
Farbe	brillantblau // RAL5007	Garantie	10 Jahre
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	25 kg
Lenkung	1-Achs-Drehschemel-Lenkung		