

## Lacont Gefahrstoff-Regalcontainer

Für maximal 40 x 200-Liter-Fass, auf Chemiepaletten 32 x 200-Liter-Fass und auf Europaletten 24 x 200-Liter-Fass, Einlagerung stehend, Höhe x Breite x Tiefe 3080 x 6200 x 1530 mm, mit Schiebetür, 1 Ebene(n) mit Bodenrost, Aus Stahl verzinkt mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Artikelnummer: 200344



## Lacont Gefahrstoff-Regalcontainer für stehende Fasslagerung auf Europaletten

Gefahrstoff-Regalcontainer

- Für maximal 40 x 200-Liter-Fass, auf Chemiepaletten 32 x 200-Liter-Fass und auf Europaletten 24 x 200-Liter-Fass, Einlagerung stehend
- Zur Lagerung im Freien
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Bauweise des Containers behördlich zugelassen
- Mit natürlicher Belüftung
- Höhe x Breite x Tiefe 3080 x 6200 x 1530 mm
- Ausgestattet mit Durchschubsicherung, Flüssigkeits-Einleitblechen vor der Rückwand, Kranösen für Leertransport
- mit Schiebetür
- 1 Ebene(n) mit Bodenrost
- Rahmen verschweißt
- Aus Stahl verzinkt mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
- Feuerverzinkte Fußplatten zur Bodenverdübelung vorbereitet





- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden- / Ebenentyp	Bodenrost
Gefahrstoff-Lagertyp	Regal	Bodenwanne Anzahl	2 Stück
Regaltyp	Gefahrstoff-Regalcontainer	Auffangvolumen Bodenwanne	450 l
Regalfeld	Grundfeld	Regal Ausstattung	Durchschubsicherung, Flüssigkeits-Einleitbleche, Kranösen
Lagerort	im Freien	Türtyp	Schiebetür
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	abschließbar	ja
Bauweise (Zulassung)	Bauweise des Containers behördlich zugelassen	Material	Stahl
Befestigungsart	Bodenverdübelung über Fußplatten	Material Verarbeitung	verschweißt
Höhe	3080 mm	Oberfläche	verzinkt // lackiert
Breite	6200 mm	Farbe	blau// RAL5015
Tiefe	1530 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt // lackiert
Kapazität	40 x 200-Liter-Fass	Oberfläche Traversen	verzinkt // lackiert
Kapazität Fässer (max.)	40 x 200-Liter-Fass	Farbe Ständer	blau// RAL5015
Kapazität Fässer auf Chemiepalet	32 x 200-Liter-Fass	Farbe Traversen	blau// RAL5015
Kapazität Fässer auf Europalette	24 x 200-Liter-Fass	Farbe Ausführung	blau// RAL5015
Einlagerung	stehend	Anlieferung	fertig montiert
Be- und Entlüftung	natürlich	Kran-/Staplerentladung erforderl	ja
Nutzung	einseitig	Nutzungshinweis Gefahrstoffveror	Bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe ist eine technische Zwangsbelüftung vorgeschrieben
Lagerebenen	2 Stück	Gewicht	2200 kg
Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück		

## Dazu passt auch ...

148638		Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit
510903		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm