

## Rollcart Handwagen

Traglast 1250 kg, Ladefläche Länge x Breite 2000 x 1000 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest, Aufbau keine Aufbauten, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Räder, Räder mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 203320

## Rollcart Handpritschenwagen



Traglast 1000 kg

Handwagen

- Traglast 1250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 2000 x 1000 mm
- Ladehöhe 480 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
- Aufbau keine Aufbauten
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit Fallsicherung
- mit Sicherheitsgriff
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 4 Räder
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Radanordnung rechteckig
- 5 Jahre Garantie

|                   |                                    |                      |                              |
|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Transportgerät    | Transportwagen                     | Material Plattform   | Siebdruckplatte              |
| Wagentyp          | Handwagen                          | Oberfläche Plattform | rutschsicher                 |
| Traglast          | 1250 kg                            | Plattform Ausführung | wasserfest                   |
| Aufbauten         | keine Aufbauten                    | Wagen Ausstattung    | ohne Ausstattung             |
| Ladeflächenlänge  | 2000 mm                            | Rollen Anzahl / Art  | 4 Räder                      |
| Ladeflächenbreite | 1000 mm                            | Bereifung            | Vollgummi                    |
| Ladehöhe          | 480 mm                             | Radlager             | Rollenlager                  |
| Material          | Stahl                              | Radanordnung         | rechteckig                   |
| Höhe              | 480 mm                             | Bremsentyp           | automatische Feststellbremse |
| Lenkung           | Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz | Bremse Funktion      | wirkt auf die Vorderräder    |
| Lenkstange        | nein                               | Oberfläche Gestell   | pulverbeschichtet            |
| Deichsel          | Scherendeichsel mit Fallsicherung  | Farbe                | enzianblau // RAL5010        |
| Sicherheitsgriff  | ja                                 | Garantie             | 5 Jahre                      |
| Euronorm          | nein                               | Gewicht              | 136 kg                       |

## Zubehör

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 203332 |   | Zugöse für Handwagen, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar         |
| 203333 |  | Anhängerkupplung, mit Bolzen, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149422 |  | Stirnrad-Flaschenzug, Zuglast 3000 kg, Standardhub Länge 3 m, Anzahl Kettenstränge 1  |
| 210710 |  | Hydraulik-Palettenheber, Traglast 1000 kg, Gabellänge 1150 mm, Tragbreite 540 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 82 x 80 mm |
| 215911 |  | Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm   |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9  |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße   |
| 505133 |  | Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm   |
| 529663 |  | Kabelbrücke, Für Geschwindigkeiten < 10 km/h, Grundelement, Breite x Tiefe 1200 x 210 mm, Überfahrhöhe 65 mm, Aus Recycling-Kautschuk in schwarz, 3 Kabelkanäle, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm           |

670524



Zurrgurt, Zurrgurt einteilig mit selbstsicherndem Ratschehebel, Zugkraft 5 t , Gurtlänge 8000 mm, Breite 50 mm, in orange