

Scangrip Handflutlicht MULTIMATCH R

Leuchtmittel: COB-LED mit extrem hohem CRI-Wert, Lichtstrom 120 - 1200 Lumen, Mit Tragegriff und 2 eingebaute Magnete, Abstrahlwinkel 100°, Mit Akku

Artikelnummer: 254579

SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



Handflutlicht

- Geeignet für Kfz-Bereiche
- Ideal zum Entdecken und Hervorheben von Lackfehlern
- Höhe x Breite x Tiefe 155 x 165 x 64 mm
- Leuchtmittel: COB-LED mit extrem hohem CRI-Wert
- Lichtstrom 120 - 1200 Lumen
- Mit Tragegriff und 2 eingebaute Magnete
- Leuchtdauer 3,5 h
- Abstrahlwinkel 100°
- 5-stufig dimmbar
- Um 180° schwenkbar
- Ladezeit 3,5 h
- Mit Akku
- Kompatibel mit Lithium-Ionen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Ladezeit	3,5 h
Lampentyp	Handflutlicht	Leuchte Ausstattung	Tragegriff, Magnete
geeignet für (Branche/Bereich)	Kfz-Bereiche	Leuchtenkopf Ausführung	Um 180° schwenkbar
geeignet für (Anwendung)	Entdeckung von Lackfehlern	Leuchte Funktion	5-stufig dimmbar
Leuchtmitteltyp	COB-LED	Höhe	155 mm
Leuchtdauer	3,5 h	Breite	165 mm
Lichtstrom	120-1200 Lumen	Tiefe	64 mm
dimmbar	ja	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Abstrahlwinkel	100 °	IP Schutzart	67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
Spannungsversorgung	Akku	Garantie	3 Jahre
Akkutyp	Lithium-Ionen	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Akkuleistung	5,4 Ah	Gewicht	0,9 kg