


## Format Tresorbau Brandschutzschrank

Sicherheitsstufe: VdS 1, Feuerschutz:  
S 60 P, Höhe x Breite x Tiefe 855 x 686  
x 463 mm, 1 Ebene(n), für 14 Ordner,  
Korpus mit Lackierung in RAL7024  
Graphitgrau, Front mit Lackierung in  
RAL7024 Graphitgrau

Artikelnummer: 523077



○ ○ ○  
**FORMAT**  
The Safe Company



## Format Tresorbau Wert- und Brandschutzschrank

### Sicherheitsstufe VdS 1 / S 60 P

Format Tresorbau Brandschutzschrank

- Sicherheitsstufe: VdS 1
- Feuerschutz: S 60 P
- Queldichtungen zum Schutz vor Löschwasser und Brandgasen
- Höhe x Breite x Tiefe 855 x 686 x 463 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 740 x 574 x 294 mm
- 1 Ebene(n)
- für 14 Ordner
- Flügeltür
- Türöffnungswinkel 180 °
- verschließbar mit Doppelbartschloss

- Verriegelung 4-seitig
- 9 Schließbolzen Ø 25 mm
- dualer Schutzmechanismus mit zusätzlicher Notverriegelung
- Korpus mehrwandig
- Tür mehrwandig, 134 mm stark
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit Lackierung in RAL7024 Graphitgrau
- Front mit Lackierung in RAL7024 Graphitgrau
- Versicherungsschutz: gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €
- vorbereitet für Bodenverankerung
- Gewicht 260 kg

## Technische Details

|                       |   |                                |   |
|-----------------------|---|--------------------------------|---|
| Möbeltyp              | Schrank                                     | Wandkonstruktion               | mehrwandig  |
| Schranktyp            | Sicherheitsschrank                          | Türtyp                         | Flügeltür   |
| Höhe                  | 855 mm                                      | Türöffnungswinkel              | 180 °   |
| Breite                | 686 mm                                      | Stärke Tür                     | 134 mm  |
| Tiefe                 | 463 mm                                      | Türkonstruktion                | mehrwandig  |
| Volumen               | 130 l                                       | Schrank Sicherheitsausstattung | dualer Schutzmechanismus mit zusätzlicher Notverriegelung |
| Sicherheitsstufe      | VdS 1                                       | Material                       | Stahl   |
| Schrank Ausstattung   | Böden                                       | Farbe Front                    | graphitgrau // RAL7024                                    |
| Böden / Ebenen Anzahl | 1 Stück                                     | Farbe Korpus                   | graphitgrau // RAL7024                                    |
| Ordnerkapazität       | 14 Stück                                    | Oberfläche Korpus              | lackiert  |
| Verankerung           | Bodenverankerung                            | Oberfläche Front               | lackiert  |
| Verriegelung          | 4-seitig                                    | abschließbar                   | ja  |
| Brandschutz           | S 60 P                                      | Schließsystem                  | Doppelbartschloss   |
| versicherbar          | ja  | Schließfach                    | nein  |
| Versicherungsschutz   | gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 € | Schließbolzen Anzahl           | 9 Stück   |
| Einbruchschutz        | ja  | Durchmesser Schließbolzen      | 25 mm   |
| Innenhöhe             | 740 mm                                      | Farbe Boden                    | graphitgrau // RAL7024                                    |
| Breite innen          | 574 mm                                      | Oberfläche Boden               | lackiert  |
| Innentiefe            | 294 mm                                      | Gewicht                        | 260 kg  |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 523078 |  | Innentresor für Brandschutzschrank, Höhe 200 mm, für Schrank Höhe x Breite x Tiefe 855 x 686 x 463 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 523094 |  | elektronisches Tastenschloss, Für Wertschutzschrank, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar   |
| 528150 |  | Zahlenkombinationsschloss, Tiefe 42 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar  |
| 528201 |  | Hängeregistraturauszug für Büro-Sicherheitsschrank, für Schrankbreite 686 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar                          |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 139643 |  | Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/blau  |
| 146303 |  | Mobiler Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x10 mm, Schnittleistung bis 6 Blatt, Behältervolumen 30 l, Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 444 x 360 mm |
| 504279 |  | Bahnhofsuhr, Quarzwerk, Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus ABS in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb                                 |