

Artikelnummer: 195585

Kurzbeschreibung: Heizgerät VENTUS 250, Leistung 2500 W, IPX4, 2 Heizstufen, B 270 x T 255 x H 400 mm, schwarz-gelb

Langbeschreibung: Heizgerät VENTUS 250, Leistung 2500 W, IPX4, 2 Heizstufen, B 270 x T 255 x H 400 mm, schwarz-gelb: Das hochwertige Heizgerät VENTUS 250 spendet in 2 Heizstufen zuverlässig Wärme in Ihrer Werkstatt oder anderen großen Räumen. Das handliche Gerät nimmt dabei erfreulich wenig Platz in Anspruch. Das VENTUS 250 sorgt für optimale Wärme in Ihren Arbeitsräumen oder Ihrer Garage bis zu einer Fläche von 48 m². Es eignet sich ausgezeichnet für den gelegentlichen Einsatz in gut isolierten Räumen. Maximal bringt es die Heizung auf 2500 W. Das Standgerät ist in einem Temperaturbereich von 5 bis 30 Grad einsetzbar. Auf die Sicherheit dieses mobilen Heizgebläses können Sie sich in jeder Hinsicht verlassen: Es ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet und entspricht der Schutzklasse IPX4. Mit einer Geräusentwicklung von nur 55 dB arbeitet das farblich in Schwarz-Gelb gehaltene Gerät sehr leise. Weitere Details: Leistung: 2500 W 2 Heizstufen Mit Thermostat und beweglicher LED-Bauleuchte Überhitzungsschutz und IPx4 Schutzfunktion Für Räume bis 48 m² Temperaturbereich: 5-30 Grad Geräusentwicklung: 55 dB Farbe: schwarz-gelb Maße: B 270 x T 255 x H 400 mm



EAN/GTIN: 7640110922675