

## Patchkabel Kat. 6, S/FTP (PIMF) - gewinkelt

- im Polybeutel mit Eurolochung
- vergossen mit Rastnasenschutz
- **Stecker RJ45:** 1 x RJ45 gewinkelt - 1 x RJ45 gerade
- **Kabel:** Kat. 6, 250 MHz, Adern-Material: Kupfer, Stecker: Kontaktoberfläche vergoldet
- **Kabelschirmung:** Alu Folie 0,025 mm mit Schirmung 80 x 0,12 mm
- **Kabelaufbau:** AWG 27/7
- **Belegung:** TIA/EIA 568B
- **Unterstützt:** 10 / 100 / 1.000 MBit/s

### Anwendungsbeispiele:

- einfachere Installation durch gewinkelten Stecker für: T-DSL Anschluss zum Splitter, PC zum HUB/Switch/Router, Netzwerkdose zum PC, Patchpanel zum HUB/Switch/Router oder als ISDN-Kabel



Patchkabel Kat. 6, S/FTP - gewinkelt, grau



Patchkabel Kat. 6, S/FTP - gewinkelt, weiß



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Patchkabel	Kat.6	S/FTP PIMF	grau	grau	0,25 m		BS08-64000	22229088
		S/FTP PIMF	grau	grau	0,50 m		BS08-64010	22229095
	Kat.6	S/FTP PIMF	grau	grau	1,00 m		BS08-64020	22229102
		S/FTP PIMF	grau	grau	2,00 m		BS08-64030	22229109
	Kat.6	S/FTP PIMF	grau	grau	3,00 m		BS08-64040	22229116
		S/FTP PIMF	grau	grau	5,00 m		BS08-64050	22229123
	Kat.6	S/FTP PIMF	grau	grau	7,50 m		BS08-64060	22229130
		S/FTP PIMF	grau	grau	10,00 m		BS08-64070	22229137
	Kat.6	S/FTP PIMF	grau	grau	15,00 m		BS08-64080	22229144
		S/FTP PIMF	grau	grau	20,00 m		BS08-64090	22229151
	Kat.6	S/FTP PIMF	weiß	weiß	0,25 m		BS08-64006	22229094
		S/FTP PIMF	weiß	weiß	0,50 m		BS08-64016	22229101
	Kat.6	S/FTP PIMF	weiß	weiß	1,00 m		BS08-64026	22229108
		S/FTP PIMF	weiß	weiß	2,00 m		BS08-64036	22229115
	Kat.6	S/FTP PIMF	weiß	weiß	3,00 m		BS08-64046	22229122
		S/FTP PIMF	weiß	weiß	5,00 m		BS08-64056	22229129
	Kat.6	S/FTP PIMF	weiß	weiß	7,50 m		BS08-64066	22229136
		S/FTP PIMF	weiß	weiß	10,00 m		BS08-64076	22229143
	Kat.6	S/FTP PIMF	weiß	weiß	15,00 m		BS08-64086	22229150
		S/FTP PIMF	weiß	weiß	20,00 m		BS08-64096	22229157