



ZARGES passerelle Z600

estrade hauteur 1,72 m, estrade largeur x profondeur 800 x 600 mm, 2 x 8 marches striées (estrade incl.), largeur de marche 800 mm, inclinaison 45°, en aluminium, main courante à un côté

Numéro d'article: 139332



ZARGES passerelle Z600

passerelle

- estrade hauteur 1,72 m, estrade largeur x profondeur 800 x 600 mm
- accès double face
- 2 x 8 marches striées (estrade incl.)
- largeur de marche 800 mm
- inclinaison 45°
- portée 3,705 m
- en aluminium
- force 300 kg, force des marches 150 kg
- application sûre grâce à rambarde d'estrade sur 1 côté et main courante
- main courante à un côté
- fixation avec consoles de plancher
- poids 91,2 kg

- selon DIN EN ISO 14122

Détails techniques

technique de montée	passerelle	portée	3,705 m
matériau	aluminium	force	300 kg
inclinaison	45 °	force des marches	150 kg
utilisation	double face	rabattable	non
hauteur d'estrade	1,72 m	roulant	non
largeur d'estrade	800 mm	équipement de sécurité échelle	rambarde d'estrade sur 1 côté et main courante
profondeur d'estrade	600 mm	étrier de sécurité	non
hauteur libre	1,6 m	main courante	à un côté
nombre de marches	2 x 8	type de fixation	consoles de plancher
type de marche/d'échelon	marches striées	norme	DIN EN ISO 14122
largeur de marche	800 mm	Poids	91,2 kg

Accessoires

139384



Main courante pour passerelle, inclinaison 60°, Pour 8 marches