

## bac gerbable

hauteur x longueur x largeur 600 x 800 x 1000 mm, capacité 260 l, volume de rétention 240 l, en polyéthylène en bleu, Parois plein, fond plein



Numéro d'article: 236115

### bac gerbable

- convient pour contenant avec acides ou alcalins, huiles et solutions de nettoyage non inflammables
- hauteur x longueur x largeur 600 x 800 x 1000 mm
- capacité 260 l, volume de rétention 240 l
- force 500 kg
- capacité de gerbage 2500 kg
- en polyéthylène en bleu
- Parois plein, fond plein
- coin de gerbage gerbable quintuple en toute sécurité

## Détails techniques

type de stockage de produits dan	réceptacle de stockage	emboîtable	non
type de récipient	bac gerbable	pliable	non
convient pour (produit/matériau)	contenant avec acides ou alcalins, huiles et solutions de nettoyage non inflammables	structure de cloison	plein
capacité	260 l	soubassement	plein
volume de rétention	240 l	charge	500 kg
hauteur	600 mm	capacité de gerbage	2500 kg
longueur	800 mm	couvercle	non

largeur	1000 mm	couleur	bleu
matériau	polyéthylène	possibilité de passage au-dessous	4 côtés
gerbable	oui	soubassement	6 pieds
gerbable avec	coin de gerbage	Poids	24 kg