

Butée arrière

pour rayonnages simples ou doubles sans appui mural, largeur 3300 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, volume de livraison : support, matériel de fixation

Numéro d'article: 520050



Butées de palettes

pour rayonnage à palettes




Butée arrière

- pour rayonnages simples ou doubles sans appui mural
- largeur 3300 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : support, matériel de fixation

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	surface	galvanisé
type de rayonnage	accessoires	exécution couleur	galvanisé
accessoires de rayonnage	Butée arrière	module	Butée arrière
pour type de rayonnage	rayonnage à palettes	volume de livraison	support, matériel de fixation
largeur	3300 mm	Poids	12,65 kg
matériau	acier		

Cela s'adapte aussi ...

148928		protection anti-collision rayonnage, convient pour le intérieur, hauteur x largeur x profondeur 550 x 126 x 104 mm, pour largeur du montant du rayonnage 60 - 85 mm, en polyéthylène, coloris jaune, pour fixation par fermeture velcro
510903		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm