

Kunststoffschlauch PUN-V0-6X1-SW

Teilenummer: 525438

FESTO

flammhemmend.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	6 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	26,5 mm
Innen-Durchmesser	4 mm
Min. Biegeradius	12 mm
Schlaucheigenschaften	schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch	Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Zulassung	TÜV
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Brandprüfung Werkstoff	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Produktgewicht nach Länge	0,02 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm
Farbe	schwarz
Hinweis zur Farbe	wegen Flammschutz Abweichung zur Standardfarbe
Shore-Härte	D 54 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)