

Spenderflasche 500 ml, rund

LD-PE, natur

- Flaschen ermöglichen besonders feine Dosierung
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit runder Form
- mit gelber Überwurfmutter und roter Schutzkappe
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 18 mm
- Durchmesser d=78 mm / Höhe h=162 mm
- L = Länge der Spitze = 70 mm



Best.einheit	Stück
Breite	78
Breite Karton	254
Breite Pal	0,8
Brutto Gewicht Pal Kg	93,95
brutto Kg	0,062
Bruttogewicht VE Kg	1,479
Btl in Karton	0
EAN	4007228701005
Farbe	natur
Gewicht VE	0,279
Hersteller	hünersdorff
Höhe	162
Höhe Karton	340
Höhe Pal	1,85
Kartons pro Lage	10
Lagen	5
Länge Karton	340
Länge Pal	1,2
Mindest.Best.	24
netto Kg	0,05
Stück / Lage	240
Stück / Palette bzw Kiste	1200
Summe Kartons	50
Tiefe	78
VE	24

Volumen m3	0,029362
Zolltarif	39233010