

## Broszura informacyjna

# 95 05 10 SB

## Nożyczki dla elektryków



- Z profilem do zagniatania tulejek kablowych o przekroju do 6,0 mm<sup>2</sup>
- Precyzyjne wykończenie z mikrouzębieniem dla dokładnego cięcia bez poślizgu
- Rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami, wzmacniane włóknem szklanym
- Krawędzie tnące wykonane ze stali nierdzewnej, twardość krawędzi tnącej 56 HRC
- Z etui na pasek z tworzywa sztucznego

Ogólna	
Nr art.	95 05 10 SB
EAN	4003773082125
Główka	polerowana
rękojeści	Z wielokomponentowymi nasadkami, wzmacniane włóknem szklanym
Waga	135 g
Wymiary	160 x 130 x 32 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres pracy w mm <sup>2</sup>	6,0 mm <sup>2</sup>


*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*




!Sicher verstaut und immer griffbereit!



Szybkie i wygodne zagniatanie



Ząbkowane ostrza zapobiegają wyślizgiwaniu się podczas cięcia



zintegrowany obcinak do przewodów

