

bott **ladekast** **cubio**

hoogte x breedte x diepte 900 x 800 x 750 mm, 3 lade(n), met lade voor normale belastingen, afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem, niveaus met Stalen bodem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

Artikelnummer: 125612



bott Ladekast cubio

Stationair

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 900 x 800 x 750 mm
- 3 lade(n)
- laden hoogte 1x100 mm/1x125 mm/1x150 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- vleugel deur
- geperforeerd
- dubbelwandige deuren
- deuropeningshoek 180 °
- met lade voor normale belastingen
- draagvermogen per lade 75 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %













- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem
- niveaus met Stalen bodem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

Technische details

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| meubeltype | kast | uittrekrail lade | kogelgelagerd |
| type kast | ladekast | uittrekbare lade | 100 % |
| materiaal | plaatstaal | kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 |
| hoogte | 900 mm | kleur voorkant | antracietgrijs // RAL7016 |
| breedte | 800 mm | oppervlak romp | m. poedercoating |
| diepte | 750 mm | oppervlak front | m. poedercoating |
| type deur | vleugeldeur | uittrekblokkering | uittrekblokkade |
| openingshoek deur | 180 ° | soort uittrekking | lade voor normale belastingen |
| kast uitrusting | krimphoes verpakkingsmachine | afsluitbaar | ja |
| laden aantal | 3 stuks | sluitsysteem | 5-punts sluitsysteem |
| laden aantal x hoogte | 1x100 mm/1x125 mm/1x150 mm | scheidingswand | nee |
| fronthoogte 100 mm | 1 stuks | greep | greeplijst |
| fronthoogte 125 mm | 1 stuks | verrijdbaar | nee |
| fronthoogte 150 mm | 1 stuks | lade-indeling | 1x100 mm/1x125 mm/1x150 mm |
| draagvermogen lade | 75 kg | gewicht | 83,2 kg |
| legbord-/niveautype | Stalen bodem | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 125770 |  | reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld) |
| 125771 |  | reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld) |
| 125772 |  | 5-punts sluitsysteem, voor ladekast |
| 125774 |  | elke lade afzonderlijk afsluitbaar, voor ladekast |
| 125784 |  | oplegelement kast, met afrolrand aan 4 zijden, hoogte x breedte x diepte 15 x 800 x 750 mm |
| 126253 |  | gereedschapshouder, passend voor 13 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 150 x 37 mm, van kunststof/aluminium in zwart |
| 126254 |  | gereedschapshouder, passend voor 5 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 300 x 30 mm, van kunststof/aluminium in zwart |

| | | |
|--------|---|--|
| 126255 |  | opleghoek, hoogte x breedte x diepte 60 x 80 x 20 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs |
| 126256 |  | etiketlijst, voor ladekast |
| 126258 |  | freeshouder, diameter 10 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs |
| 126259 |  | freeshouder, diameter 13 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs |
| 126260 |  | freeshouder, diameter 16 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs |
| 126261 |  | freeshouder, diameter 22 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs |
| 126262 |  | freeshouder, diameter 27 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs |
| 126263 |  | freeshouder, diameter 32 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs |
| 126264 |  | freeshouder, diameter 40 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs |
| 126265 |  | freeshouder, diameter 50 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs |
| 126277 |  | antislipmat, hoogte x breedte x diepte 2,5 x 675 x 625 mm, voor kast breedte x diepte 800 x 750 mm |
| 126297 |  | bak, 12 bakken (2 x B 70 mm, 6 x B 45 mm, 4 x B 33 mm) + 48 bakwanden, hoogte x breedte x diepte 28 x 800 x 750 mm |