

PAVOY

zwaarlastkast met openslaande deuren

Basis

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1470 x 630 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 142283



PAVOY Zwaarlastkast Basis

zwaarlastkast met openslaande deuren




- geschikt voor industriële bedrijven, werkplaatsen en magazijnen
- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1470 x 630 mm
- draagvermogen per niveau 120 kg
- deuropeningshoek 180 °
- van staal, stevig gelast
- 4 niveau(s) met Stalen bodem
- per 25 mm verstelbaar
- dubbele vleugel deur
- inliggende deuren
- zeer stabiele deuren door kokerprofiel aan de binnenzijde

- opening via draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in In kleur van de romp
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
type kast	zwaarlastkast	onderbouw	zonder
geschikt voor (branches)	industriële bedrijven, werkplaatsen, magazijnen	materiaal	staal
type deur	dubbele vleugel deur	materiaal verwerking	gelast
hoogte	1950 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	deuren met kokerprofiel aan de binnenzijde
breedte	1470 mm	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
diepte	630 mm	kleur bodem	In kleur van de romp
kast uitrusting	legborden	oppervlak legbord	m. poedercoating
legborden / schappen aantal	4 stuks	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	openingshoek deur	180 °
draagvermogen legbord	120 kg	greep	draaigreep
oppervlak romp	m. poedercoating	verrijdbaar	nee
oppervlak front	m. poedercoating	certificering	GS // TÜV
deur uitvoering	inliggend	garantie	10 jaar
afsluitbaar	ja	gewicht	183 kg
sluitsysteem	cilinderslot		

Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden