


## Lacont conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour fût 10 x 200 litres max., sur palettes chimiques fût 8 x 200 litres et sur palettes européennes fût 6 x 200 litres, entreposage vertical, hauteur x largeur x profondeur 2175 x 3130 x 1450 mm, verrouillable avec porte à battants, en acier galvanisé avec laquage coloris RAL 5015 bleu ciel



Numéro d'article: 200326

## Lacont Conteneur adapté au stockage de produits dangereux

### pour stockage vertical des fûts et bidons

conteneur adapté au stockage de produits dangereux

- pour fût 10 x 200 litres max., sur palettes chimiques fût 8 x 200 litres et sur palettes européennes fût 6 x 200 litres, entreposage vertical
- pour stockage en plein air
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- construction du conteneur agréée par les autorités
- avec ventilation naturelle
- hauteur x largeur x profondeur 2175 x 3130 x 1450 mm
- équipé de protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides devant la paroi arrière, œillets de grue pour le transport à vide
- verrouillable avec porte à battants
- cadre soudé
- en acier galvanisé avec laquage coloris RAL 5015 bleu ciel
- Embases galvanisées à chaud préparées pour le chevillage au sol
- Produit livré livré monté





## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	niveaux de stockage	1 pièce
type de stockage de produits dan	rayonnage	type de soubassement	caillebotis de sol
type de rayonnage	conteneur adapté au stockage de produits dangereux	nombre de tablettes de rétention	1 pièce
champ de rayonnage	rayonnage départ	volume de rétention de la tablet	450 l
lieu de stockage	en plein air	type de porte	porte à battants
type de fixation	chevillage au sol à l'aide des embases	matériau	acier
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	matériau de finition	soudé
construction (autorisation)	construction du conteneur agréée par les autorités	surface	galvanisé // laqué
hauteur	2175 mm	couleur	bleu// RAL 5015
largeur	3130 mm	surface de tablette	galvanisé
profondeur	1450 mm	surface de montant	galvanisé // laqué
équipement rayonnage	protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides, œilletons de grue	surface de traverses	galvanisé // laqué
capacité	fût 10 x 200 litres	couleur du montant	bleu// RAL 5015
capacité de fûts en plastique (m	fût 10 x 200 litres	couleur traverse	bleu// RAL 5015
Capacité fûts sur palette chimie	fût 8 x 200 litres	exécution couleur	bleu// RAL 5015
Capacité fûts sur palette norme	fût 6 x 200 litres	livraison	livré monté
entreposage	vertical	Déchargement par grue/gerbeur ob	oui
ventilation et purge armoire	naturel	conseil d'utilisation ordonnance	En cas de stockage actif de produits inflammables, une ventilation technique forcée est obligatoire
utilisation	unilatéral	Poids	900 kg

## Accessoires

700173		déchargement de gerbeur/grue, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
--------	--	---

## Cela s'adapte aussi ...

148638		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
510903		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm