

fetra

materiaalstandaard

GREY EDITION

draagvermogen 150 kg, laadvlak
lengte x breedte 605 x 405 mm,
platform recht, onderstel met slag-
en krasvaste poedercoating in
RAL7016 antracietgrijs, hoogte 995
mm, met TPE-banden

Artikelnummer: 215388



fetra
Transportgeräte



fetra Materiaalstandaard GREY EDITION

Draagvermogen 150 kg

materiaalstandaard

- draagvermogen 150 kg
- laadvlak lengte x breedte 605 x 405 mm
- platform recht
- staalconstructie, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- hoogte 995 mm
- niveaus per 25 mm verstelbaar
- 4 zwenkwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 75 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met glijlager
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3

- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	dolly	banden	TPE
type wagen	materiaalstandaard	wiel-ø	75 mm
draagvermogen	150 kg	wiellager	glijlager
lengte laadvlak	605 mm	elektrisch geleidend	nee
breedte laadvlak	405 mm	materiaal	staal
etages aantal	1 stuks	materiaal verwerking	gelast
etage-inrichting	recht	euronorm	nee
hoogte	995 mm	in-/uitklapbaar	nee
lengte	605 mm	wielstand	rechthoekig
breedte	405 mm	oppervlak	m. poedercoating
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	kleur	antracietgrijs // RAL7016
etagetype	staalplaat	norm	EN 1757-3 (rem)
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	garantie	10 jaar
wieluitrusting	zwenkwielen met rem	gewicht	15 kg