

tesa

ruban d'emballage PVC 4120

support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 49 µm, en blanc

Mindestbestellmenge = 36 pièce

Numéro d'article: 215579



tesa Ruban d'emballage PVC 4120




tesa ruban d'emballage PVC 4120

- Convient pour colis légers à moyennement lourds
- support en PVC avec colle en caoutchouc naturel
- roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm
- épaisseur 49 µm
- en blanc
- Résistant à la chaleur jusqu'à 70 °C
- fourniture par lots complets uniquement

Détails techniques

type d'emballage	ruban adhésif	longueur de bande	66 m
type de ruban adhésif	ruban d'emballage	épaisseur de matériau	49 µm
type de colle	caoutchouc naturel	résistant à la chaleur	jusqu'à 70 °C
application	colis légers à moyennement lourds	couleur	blanc
matériau	PVC	Poids	0,351 kg
largeur de bande	50 mm		

Cela s'adapte aussi ...

208523		balance de table, non étalonnable, plateforme en plastique, Ø 150 mm, plage de pesage entre 0 et 5,2 kg, Lisibilité par incréments de 5 g
216895		sachet d'agent siccatif, absorbe jusqu'à 6,5 g d'humidité, longueur x largeur 130 mm x 70 mm
217180		palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein