

## veiligheidsrolcontainer nestainer®

draagvermogen 500 kg, hoogte x  
lengte x breedte 1890 x 820 x 725  
mm, nuttige hoogte 1615 mm,  
opbouwelementen: 3 wanden  
(draadgaas), 1 openslaande deur,  
dak, frame van staal galvanisch  
blauw verzinkt, platform van  
draadgaas met veertechniek, Met  
elastiek-banden op polyamide-velg



Artikelnummer: 219931



## Nestbare veiligheidsrolcontainer nestainer®



veiligheidsrolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1890 x 820 x 725 mm
- nuttige hoogte 1615 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur, dak
- frame van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van draadgaas met veertechniek
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- Met elastiek-banden op polyamide-velg

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak platform	galvanisch verzinkt
type wagen	veiligheidsrolcontainer	platform uitrusting	veertechniek
constructies	3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur, dak	materiaal onderstel	staal
draagvermogen	500 kg	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
hoogte	1890 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
lengte	820 mm	banden	elastiek
breedte	725 mm	materiaal velg	polyamide
nuttige hoogte	1615 mm	wiel-ø	125 mm
nestbaar	ja	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
platform	doorbroken	gewicht	68,8 kg
materiaal platform	draadgaas		

## Gerelateerde Producten

219976		draadgaasbodemplaat, draagvermogen 150 kg, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
243999		kunststof legbord, Voor bak breedte x diepte 705 x 728 mm, draagvermogen 150 kg, van hogedruk polyethyleen in vergelijkbaar met RAL 7046 telegrijs