

RAU

gereedschapswagen

Serie 7000

hoogte x breedte x diepte 975 x 580 x 650 mm, tafelblad van metaal, draagvermogen 450 kg, uitvoering frame 4 wielen, uitrusting: 4 laden, 1 documenthoes, 1 duwbeugel, afsluitbaar met stiftcilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen



RAU.



Artikelnummer: 231029



gereedschapswagen

- hoogte x breedte x diepte 975 x 580 x 650 mm
- tafelblad van metaal
- bladdikte 25 mm
- draagvermogen 450 kg
- uitvoering frame 4 wielen
- uitrusting: 4 laden, 1 documenthoes, 1 duwbeugel
- laden hoogte 4x180 mm
- laden nuttige afmetingen breedte x diepte 490 x 560 mm, nuttige hoogte = fronthoogte - 15 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden met telescooprails met kogellagers en automatisch sluitmechanisme, uittrekbaar legbord 100 %
- met doorlopende greeplijst ErgoScript® met aluminiumkleurige

- overlay en transparante afdekking
- met schrijfvlak
- afsluitbaar met stiftcilinderslot
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met TPE-banden op polypropyleen-velg
- zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	greep	doorlopende greeplijst
type tafel	werkbank	beletteringsveld	ja
uitvoering frame	4 wielen	materiaal plaat	metaal
vorm onderstel	4-voetonderstel	plaat uitrusting	afrolrand, antislip-mat
hoogte	975 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	580 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diepte	650 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
dikte plaat	25 mm	oppervlak front	m. poedercoating
draagvermogen	450 kg	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
in hoogte verstelbaar	nee	sluitsysteem	stiftcilinderslot
werkbank uitrusting	4 laden, 1 documenthoes, 1 duwbeugel	verrijdbaar	ja
laden aantal	4 stuks	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
laden aantal x hoogte	4x180 mm	banden	TPE
nuttige breedte lade	490 mm	materiaal velg	polypropyleen
nuttige diepte lade	560 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
nuttige hoogte lade (gedetaillee)	fronthoogte - 15 mm	wiel-ø	125 mm
draagvermogen lade	100 kg	levering	voorgemonteerd
uittrekbare lade	100 %	garantie	5 jaar
uittrekrail lade	telescooprails met kogellagers en automatisch sluitmechanisme	gewicht	77 kg
afsluitbaar	ja		

Gerelateerde Producten

231164



indelingssset, met rasterprofiel, 2 lengteverdeler + 9 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 490 x 560 mm, fronthoogte 180 - 360 mm, hoogte x breedte x diepte 150 x 490 x 560 mm

Dit past ook bij ...

158965		tafelweegschaal, niet ijkbaar, platform van kunststof, breedte x diepte 318 x 258 mm, weegbereik van 50 kg, afleesbaarheid in 20 g stappen
184197		enkele mat werkplek-vloerbedekking, hoogte x lengte x breedte 13 x 900 x 600 mm, Van rubber met genopt oppervlak in zwart
195726		parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
217101		breekmessen, snijdiepte 11,6 mm, met bevestigingsoog
530330		kruk, zitting hoogte 540 - 720 mm, zittingbekleding van kunstleer in blauw, frame van aluminium, frame met rollen