

## Rhewa platform-weegschaal 833A

platform van RVS, breedte x diepte  
400 x 500 mm, weegbereik van 30  
kg, afleesbaarheid in 5 / 10 g  
stappen

Artikelnummer: 236318



### Rhewa platform-weegschaal 833A






- platform van RVS, breedte x diepte 400 x 500 mm
- weegbereik van 30 kg
- afleesbaarheid in 5 / 10 g stappen
- Met de functies afstellen (CAL), tarreren
- uitgerust met LC-display
- beschermingsklasse IP67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdompelen
- spanningsverzorging via netadapter AC 110-230V

type weegschaal	platform-weegschaal	ip beschermingsklasse	67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdempelen
materiaal platform	RVS	spanningsvoorzorging	netadapter AC 110-230V
platformbreedte	400 mm	weegschaal uitrusting	LC-display
platformdiepte	500 mm	tarreren	ja
weegbereik	30 kg	WEEE-registratienummer	DE12995516
afleesbaarheid	5-10 g	WEEE-apparaatsort	klein apparaat cat. 5
weegschalfuncties	afstellen (CAL), tarreren	gewicht	16 kg

## Gerelateerde Producten

236325		statief voor platform-weegschaal, hoogte 620 mm, van RVS met slag- en krasvaste poedercoating
236326		statief voor platform-weegschaal, hoogte 820 mm, van RVS met slag- en krasvaste poedercoating
236327		rolprinter voor thermopapier, hoogte x breedte x diepte 170 x 106 x 116,5 mm, levering inclusief datakabel
236328		statief voor platform-weegschaal, hoogte 540 mm, van RVS met slag- en krasvaste poedercoating
236329		statief voor platform-weegschaal, hoogte 710 mm, van RVS met slag- en krasvaste poedercoating

## Dit past ook bij ...

215669		papieren plakband, dragermateriaal van papier met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 50 m x 50 mm, dikte 110 µm, in bruin
215859		elastiek, lengte x breedte 150 x 10 mm, van rubber in bruin
216466		pakpapier, levering als boog, vel lengte x breedte 1 m x 650 mm, gerecycled papier, gewicht ca. 90 g/m <sup>2</sup> , in bruin
217113		veiligheidsmes, met automatisch inschuifbaar lemmer, snijdiepte 15 mm, uitschuiflengte lemmer 22 mm, met veiligheidsknop voor ver- en ontgrendeling
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem