

## Hymer rolsteiger 8773

reikhoogte 4,4 m, steigerhoogte 3,64 m, 1 platform(s), met doorgangsluik, standhoogte 2,4 m, platform breedte x diepte 2450 x 1300 mm, steiger van aluminium

Artikelnummer: 239944



**HYMER**



### rolsteiger

- reikhoogte 4,4 m
- steigerhoogte 3,64 m
- 1 platform(s), met doorgangsluik
- standhoogte 2,4 m, platform breedte x diepte 2450 x 1300 mm
- 2 x 8/2 x 4 sporten
- met antislip platform en handmatige veiligheidshaak voor veilig monteren en demonteren
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade
- opbouw met hoogteverschuiving mogelijk
- met 4 in hoogte verstelbare zwenkwielen
- steiger van aluminium
- belastbaar tot 150 kg/m<sup>2</sup>
- opbouw snel door praktische kliksluitingen
- steigergroep 2
- conform DIN EN 1004
- 10 jaar garantie

- gewicht 130 kg

## Technische details

stijgtechniek	steiger	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade
steigertype	rolsteiger		150 kg/m <sup>2</sup>
materiaal steiger	aluminium	steiger uitrusting	antislip platform en, veiligheidshaak
steigerhoogte	3,64 m	steigergroep	2
standhoogte	2,4 m	steiger functie	opbouw met hoogteverschuiving mogelijk
	4,4 m	opbouw	snel door praktische kliksluitingen
platforms aantal	1	in-/uitklapbaar	nee
breedte platform	2450 mm	norm	conform DIN EN 1004
doorgangen	1 doorgangsluik	verrijdbaar	ja
diepte platform	1300 mm	balustrade	ja
sporten aantal	2 x 8/2 x 4	garantie	10 jaar
onderbouw	4 in hoogte verstelbare zwenkwielen	gewicht	130 kg