

Scangrip zaklamp POCKET LITE A

behuizing van aluminium, Lampen:
Hoog rendement-CREE-LED,
reikwijdte lamp 70 m, straalhoek 10 /
60 °, met Batterij

Artikelnummer: 254569



zaklamp

- ideaal voor inspectie- en montagewerkzaamheden
- diameter x lengte 20 x 110 mm
- behuizing van aluminium
- Lampen: Hoog rendement-CREE-LED
- brandduur 3,5 h
- reikwijdte lamp 70 m
- straalhoek 10 / 60 °
- focusfunctie voor het aanpassen van de lichtval
- met Batterij
- compatibel met 1x 1,5V alkaline AA
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
- getest conform ANSI/NEMA FL-1
- 3 jaar garantie



Technische details

gereedschapstype	industrielamp	lamp functie	focusfunctie
type lamp	zaklamp	materiaal behuizing	aluminium
geschikt voor (gebruik)	inspectie- en montagewerkzaamheden	lengte	110 mm
type lamp	CREE LED	diameter	20 mm
reikwijdte	70 m	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
brandduur	3,5 h	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
lichtstroom	150	certificering	getest conform ANSI/NEMA FL-1
dimbaar	nee	garantie	3 jaar
afstralhoek	10-60 °	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
spanningsverzorging	Batterij	gewicht	0,07 kg
batterijtype	1x 1,5V alkaline AA		