

## Kappes magazijnbak RasterPlan® Favorit

hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x  
160 / 140 mm, van polyethyleen in  
rood

Artikelnummer: 323429

RasterPlan

KAPPES



5 YEARS  
WARRANTY



## Kappes Zichtbak RasterPlan® Favorit

magazijnbak




- hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm
- van polyethyleen in rood
- eenvoudig transport door verstevigde verzonken greep
- legbord gesloten met versteviging door verstevigingsribben
- met etikethouder voor belettering
- temperatuurbestendig van -40 tot +80 °C
- met stapelrand stapelbaar
- Geschikt voor rollenbanen
- 5 jaar garantie



## Technische details

baktype	magazijnbak	stapelbaar door	stapelrand
euronorm	nee	vloerconstructie	gesloten
hoogte	75 mm	bodemversteving door	verstevigingsribben
breedte	105 mm	greep	versteigde verzonken greep
diepte	160 mm	beletteringsveld	etikethouder
bodemdiepte	140 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
materiaal	polyethyleen	temperatuurbereik	-40 tot +80 °C
recyclebaar	ja	kleur	rood
geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen	garantie	5 jaar
geschikt voor rollenbanen	ja	maat	7 - HxBxD 75x105x160/140 mm
stapelbaar	ja	gewicht	0,12 kg

## Gerelateerde Producten

101485		oplegdeksel, van polyethyleen, voor magazijnbak, breedte x diepte 105 x 140 mm, in transparant
209211		etiket voor magazijnbak, voor maat 7, in transparant
978406		etiket voor magazijnbak, voor maat 7, in wit

## Dit past ook bij ...

144768		transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat
203969		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
215704		gripzak, van LDPE in transparant, dikte 50 µm, lengte x breedte binnen 180 x 120 mm
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
223711		balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
407892		universele kast, hoogte x breedte x diepte 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs
504490		sleufplaat, blad hoogte x breedte 450 x 1000 mm, in liggend formaat

504734		<p>werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen</p>
522344		<p>kast met sleufplaat, hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 410 mm, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, front met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs</p>
529885		<p>magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag</p>