

rondstrop met meerdere sprongen

draagvermogen enkelvoudig direct
10500 kg, nuttige lengte 1,5 m,
aantal bundels: 4 stuks, van
polyester in rood

Artikelnummer: 354116



Rondstrop met meerdere sprongen met 4 strengen

rondstrop met meerdere sprongen

- draagvermogen enkelvoudig direct 10500 kg
- nuttige lengte 1,5 m
- aantal bundels: 4 stuks
- hijssoog hoogte x breedte 200 x 100 mm
- van polyester in rood
- kleurcodering conform DIN EN 1492-1

Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	aantal bundels	4 stuks
aanslagmiddel	rondstrop met meerdere sprongen	hoogte hijssoog (li.)	200 mm
draagvermogen (enkelvoudig direc	10500 kg	breedte hijssoog (li.)	100 mm
draagvermogen 0-45°	10500 kg	materiaal	polyester
draagvermogen 45-60°	7500 kg	norm	DIN EN 1492-1 (kleurcodering)
nuttige lengte	1,5 m	gewicht	16,23 kg
signaalkleur	rood		

Gerelateerde Producten

419368

0,5 meter extra lengte voor rondstrop met meerdere sprongen, draagvermogen 10500 kg, 4 strengen, meerprijs per 0,5 m extra lengte! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar