

Blume Förderanlagen rollenbaan



draagrol van staal, baan lengte x
breedte 3 m x 400 mm, asafstand
100 mm

Artikelnummer: 409794



Blume Förderanlagen Stalen wieltjesbaan - balie-element

Recht

rollenbaan















- draagrol van staal
- wieldiameter 48 mm
- baan lengte x breedte 3 m x 400 mm
- breedte 440 mm
- asafstand 100 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 300 mm en een breedte van maximaal 600 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details




transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	600 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	300 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	100 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm
materiaal rol	staal	framebreedte	20 mm
diameter rol	48 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	3 m	frameoppervlak	verzinkt

uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel
baanbreedte	400 mm	gewicht	28 kg
breedte	440 mm		

Gerelateerde Producten

126202		eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 400 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404327		staander voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
405057		staander voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
410137		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 48 mm, baan lengte x breedte 1 m x 400 mm, asafstand 100 mm, met scharnieren en handgreep
414499		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m
414502		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m
428609		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428664		staander voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428711		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428755		staander voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428799		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428835		staander voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
510326		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
510329		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw

Dit past ook bij ...

505362		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal hoogte x diameter 970 x 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart
520983		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
523822		set vloermarkerapparaten, set bestaande uit: 1 markerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm