

## bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 210 x 400 x 300 mm, capacité 17,5 l, en polypropylène en bleu

lot 4 pièce

**Numéro d'article: 509494**



**5**  
YEARS  
WARRANTY



## Bac gerbable norme Europe

### pour charges lourdes

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 210 x 400 x 300 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 190 x 360 x 260 mm
- capacité 17,5 l
- force 50 kg
- capacité de gerbage 600 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- Parois ajourés sans ouverture de prise, fond plein
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- transport facile grâce à poignées
- avec porte-étiquettes sur tous les côtés
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de récipient    bacs gerbables


champ d'inscription    porte-étiquettes sur tous les

		côtés
norme européenne	oui	soubassement plein
capacité	17,5 l	fond renforcé par rainures de renfort
hauteur	210 mm	charge 50 kg
longueur	400 mm	capacité de gerbage 600 kg
largeur	300 mm	couvercle en accessoires (non compris)
hauteur intérieure	190 mm	convient pour aliments oui
longueur intérieure	360 mm	considération comme matière dang différents tissus, nous consulter
largeur intérieure	260 mm	convient pour les convoyeurs à r oui
matériau	polypropylène	dispositif de support poignées
gerbable	oui	couleur bleu
emboîtable	non	quantité par unité de commande 4
pliable	non	garantie 5 années
structure de cloison	ajourés	Poids 4,8 kg
finition paroi	sans ouverture de prise	

## Accessoires

509423		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 80 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509424		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 100 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509425		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509428		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 10 mm, en polypropylène en anthracite
509580		couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, longueur x largeur 400 x 300 mm
509583		couvercle rabattable, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, longueur x largeur 400 x 300 mm
509587		Étiquette pour bac gerbable norme Europe, pour hauteur de récipient 210 mm, en blanc
509588		Visière, pour bac gerbable norme Europe 17,5 l
509594		Barre de transport, pour bac gerbable hauteur x largeur 175 x 300 mm
509597		plombs, pour bac gerbable

## Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
--------	---	---

529885



rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion