


breedvakstelling

grondveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1562 x 524 mm, vaklast 350 kg, 5 niveaus met spaanplaat, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, traversen met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 868576

Breedvakstelling

Basisstelling

breedvakstelling



- grondveld
- kliksysteem
- geschikt voor grote goederen
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 1562 x 524 mm
- veldlast 1600 kg
- vaklast 350 kg
- vak breedte x diepte 1500 x 500 mm
- 5 niveaus met spaanplaat
- Per 25 mm verstelbaar
- het legbord wordt precies passend t.o.v. balk
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd



Technische details

meubeltype	stelling	legborden / schappen aantal	5 stuks
stellingtype	breedvakstelling	legbord-/niveautype	spaanplaat
stellingsysteem	kliksysteem	legborden / niveaus stabiliteit	dwarsprofielen
stellingveld	grondveld	legborden / niveaus montage	precies passend t.o.v. balk
geschikt voor (product/materiaal)	grote goederen	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
materiaal	staal	gebruik	eenzijdig
hoogte	3000 mm	oppervlak traversen	verzinkt
breedte	1562 mm	stelling uitrusting	legborden
diepte	524 mm	opstelhoek uitrichting	recht
vaklast	350 kg	stabiliteit/versteviging/scho ren	geprofileerde staanderconnectoren
vakbreedte	1500 mm	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	1600 kg	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes en niveaus zie aanbod
vakdiepte	500 mm	levering	gedemonteerd
dikte legbord	19 mm	gewicht	113,63 kg

Gerelateerde Producten

720305		houten vloer voor breedvakstelling, breedte x diepte 1500 x 500 mm, dikte 19 mm, voor een vaklast van 350 kg, het legbord wordt precies passend t.o.v. balk, van hout in decor natuur
868678		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1512 x 524 mm, vaklast 350 kg, 5 niveaus met spaanplaat, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
869739		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 2016 x 524 mm, vaklast 350 kg, 5 niveaus met spaanplaat, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
869772		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 2016 x 524 mm, vaklast 350 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, traversen met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit