

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **486-4000**

Artikel/Modell **SARO Tiefühlschrank Modell MM5 A N
PO**

GTIN **4017337058617**



- **Material: (Gehäuse) Edelstahl; (Innenraum) Kunststoff, weiß**
- **1 Tür, selbstschließend**
- **Türanschlag wechselbar**
- **6 Verdampferroste, fest montiert (7 Fächer), je B 650 x T 510 mm**
- **Digitale Temperaturkontrolle**
- **Statische Kühlung**
- **Manuelle Abtauung**
- **Geeignet für Klimaklasse 4**
- **Temp. -18 / -22 °C**
- **Anschluss: 230 V -50 Hz- 0,330 kW**
- **Geeignet für 7 Körbe (optional bestellbar) je B 600 x T 400 x H 130 mm**
- **Inhalt (brutto/netto): 525/442 Liter**
- **Innenmaße: B 650 x T 538 x H 1480 mm**
- **Außenmaße: B 750 x T 740 (+45) x H 1900 mm**
- **4 Rollen + 2 Füße für Nivellierung**
- **Gewicht: 116 kg**
- **Kältemittel: R290**

Ursprung Portugal
Zolltarifnummer 84185019
Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827