

# KIPPBEHÄLTER TYP RD



## Kippbehälter mit Runddeckel

- federunterstützter, wasserdichter und verzinkter Runddeckel mit 2 Griffen
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

## Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- öl- und wasserdicht
- einstellbare Kippbremse für RD 1000
- Anhängervorrichtung mit Deichsel (siehe Seite 13)




Typ RD mit Kippbremse (Zubehör)



Typ RD mit Rollen (Zubehör)



## Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
RD 750	12	200	60
RD 1000	200	200	60

Typ	Inhalt ca. (m <sup>3</sup> )	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
RD 750	0,75	1710 x 775 x 1230	1000	210
RD 1000	1,00	1710 x 975 x 1230	1500	228

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt