

PROCITY Industriespiegel



Durchmesser 600 mm, Spiegel aus
Edelstahl, rahmenlos,
temperaturbeständig bis +400°C

Artikelnummer: 227756



PROCITY Industriespiegel für Industrieanlagen mit einer hohen Wärmeentwicklung




Industriespiegel

- Geeignet für Industrieanlagen mit hoher Hitzeentwicklung
- Durchmesser 600 mm
- Spiegel aus Edelstahl, rahmenlos
- temperaturbeständig bis +400°C
- Zur Wand- oder Pfostenmontage
- Ausgestattet mit Halterung

Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Temperaturbeständigkeit	bis +400°C
Sicherheitsausstattung	Spiegel	Spiegel Ausstattung	Halterung
Spiegeltyp	Industriespiegel	Spiegel Eigenschaft	rahmenlos
geeignet für (Branche/Bereich)	Industrieanlagen mit hoher Hitzeentwicklung	Befestigungsart	Wand-/Pfostenmontage
Material Spiegel	Edelstahl	Gewicht	18 kg
Durchmesser	600 mm		

Dazu passt auch ...

224520		Verbindungshalterung für Verkehrsspiegel, Länge 1300 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt
224521		Rohrpfosten für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 4000 x 76 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt
224522		Rohrpfosten für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 4000 x 76 mm, Aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in RAL6005 Moosgrün