

## Cascoo

### Lenkrolle mit Feststeller



Bereifung Polypropylen, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Naben Länge 59 mm, Totalfeststeller, Felge aus Polypropylen, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243268

#### Lenkrolle mit Feststeller

- Bereifung Polypropylen
- Durchmesser 200 mm
- Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Naben Länge 59 mm
- Totalfeststeller
- Felge aus Polypropylen
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	elektrisch leitend	nein
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Bereifung	Polypropylen	Fadenschutz	ja
Rad-Ø	200 mm	Nabenlänge	59 mm
Material Felge	Polypropylen	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm

Radlager	Schwenklager	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Befestigungselement	Platte	Gewicht	2,23 kg