

Bauer Wasserdichter Kippwagen

Höhe x Länge x Breite 990 x 1115 x 820 mm, Inhalt 0,25 m³, Traglast 300 kg, Robuste Konstruktion aus Blech mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen



Artikelnummer: 518188

Bauer Kippwagen wasserdichter Kippwagen mit Einfahrtaschen

Wasserdichter Kippwagen

- für Schüttgüter aller Art und auch Flüssigkeiten
- Für ebenerdige und Staplerentleerung
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1115 x 820 mm
- Schüttkantenhöhe 680 mm
- Inhalt 0,25 m³
- Traglast 300 kg
- Gewicht 81 kg
- Einfahrtaschenabstand 465 mm
- Rad Ø 250 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- automatisches Einrasten der Federkippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Hohe Stabilität durch Flacheisenverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Blech mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen

- 1 Lenk- und 2 Bockrollen + Schiebebügel
- mit Vollgummi-Bereifung
- 1 Lenkrolle mit Feststeller

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Einfahrtaschenhöhe	55 mm
geeignet für (Produkt/Material)	Schüttgüter aller Art, Flüssigkeiten	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Inhalt	0,25 m³	Einfahrtaschenabstand	465 mm
Höhe	990 mm	Ablasshahn	nein
Länge	1115 mm	stapelbar	nein
Breite	820 mm	nestbar	nein
Traglast	300 kg	Griff	Schiebebügel
Höhe Schüttkante	680 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Material	Blech	Oberfläche	verzinkt
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe Ausführung	verzinkt
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Stabilität / Aussteifung / Verst	Flacheisen	Deckeltyp	Klappdeckel
Kippfunktion	manuell	Rollen Anzahl / Art	1 Lenk- und 2 Bockrollen
Kippsicherung	Federkippsicherung	Bereifung	Vollgummi
ebenerdige Entleerung	ja	Durchmesser Rad	250 mm
unterfahrbar	nein	Rad Ausstattung	1 Lenkrolle mit Feststeller
Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen	Gewicht	81 kg

Zubehör

500412		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippwagen 0,25 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	--

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau